



**Basi supporto portalamme VDI con lubrificazione per troncatura**

Base supporto portalamme VDI per troncatura esterna **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, in acciaio brunito.




Codice	€	Ø d (mm)	H (=H lama) (mm)	L (mm)
A607173026	— ♦	30	26	70
A607173032	— ♦	30	32	70

Codice	€	Ø d (mm)	H (=H lama) (mm)	L (mm)
A607174032	— ♦	40	32	85

Lame con lubrificazione per troncatura

Lama portainseri con doppia sede per troncatura esterna, in acciaio brunito, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**.

Importante: per il corretto montaggio e/o smontaggio degli inserti è necessario l'utilizzo della chiave A911050005.



Codice	€	H altezza lama (mm)	W spessore lama (mm)	L lunghezza lama (mm)
A607100005	— ♦	26	2,0	110
A607100010	— ♦	26	3,0	110
A607100015	— ♦	32	3,0	150
A607100020	— ♦	26	4,0	110
A607100025	— ♦	32	4,0	150

Ricambi				
Inserto	Vite	Anello refrigerante	Giravite	Chiave
GELCG 192002	A910350032	A910850005	A559250090	A911050005
GELCG 193002				
GELCG 234002				

Ricambi: vedi pag. 492/493/494.



Codice € 				Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)		Taglienti	Classi metallo duro										
							W	r		Non rivestiti		Rivestiti							Cerme	
										NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN		CX 55
A932150505			1		GELCGS 192002 ALU		2	0,2	1	●										
A932150545			1		GELCGS 192002		2	0,2	1				●							
A932150550			1		GELCGS 193002 ALU		2	0,2	1					●						
A932151005			1		GELCGS 193002		3	0,2	1	●										
A932151045			1		GELCGS 234002 ALU		3	0,2	1				●							
A932151050			1		GELCGS 234002		3	0,2	1					●						
A932151505			1		GELCGS 234002 ALU		4	0,2	1	●										
A932151545			1		GELCGS 234002		4	0,2	1				●							
A932151550			1		GELCGS 234002		4	0,2	1					●						
A932200505			1		GELCGD 192002 ALU		2	0,2	2	●										
A932200545			1		GELCGD 192002		2	0,2	2				●							
A932200550			1		GELCGD 193002 ALU		2	0,2	2					●						
A932201005			1		GELCGD 193002		3	0,2	2	●										
A932201045			1		GELCGD 234002 ALU		3	0,2	2				●							
A932201050			1		GELCGD 234002		3	0,2	2					●						
A932201505			1		GELCGD 234002		4	0,2	2	●										
A932201545			1		GELCGD 234002		4	0,2	2				●							
A932201550			1		GELCGD 234002		4	0,2	2					●						

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 467/468/469.