




3M CubitrTM 3

3M ha riprogettato il granulo triangolare ceramico Precision Shaped, che sfrutta innovazioni proprietarie nella tecnologia a livello di legame molecolare.



3M CubitrTM 3

Nuova tecnologia a livello di legame molecolare per rendere ancora più forte il legame tra resina e minerale, aumentando la durata dell'abrasivo senza compromettere le caratteristiche del minerale che continua a fratturarsi e tagliare il metallo.

3M CubitrTM II

La forma, le dimensioni e la disposizione uniforme hanno permesso di: incrementare la rimozione dei materiali, ottenere una migliore finitura superficiale e in minor tempo, mantenere il pezzo freddo.

Grano ceramico convenzionale
Diverso nelle forme, nelle dimensioni e nella distribuzione: ne consegue una durata più breve dovuta a fratture da stress e distacco del materiale.

3M CubitrTM II

Il Cubitr IITM, lanciato nel 2012, è stato il primo assortimento di prodotti per il taglio e la molatura ad utilizzare il granulo Precision Shaped Grain di 3M.



3M CubitrTM 3


Il Cubitr 3TM, attraverso tecnologie innovative proprietarie, sostituisce il Cubitr IITM migliorando decisamente le prestazioni, sia nella sbavatura che nella troncatura.

Nella troncatura

Durata: fino a **3 volte** superiore
Velocità di taglio: migliorata del **10%**

Nella sbavatura

Durata: maggiorata fino al **50%**
Velocità di asportazione: migliorata del **15%**



Mole abrasive CubitrTM 3

Mola abrasiva **CubitrTM 3** (PSG reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare per sbavatura, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Le punte del minerale ceramico si autoaffilano contemporaneamente alla loro frammentazione garantendo **qualità costante nell'asportazione**, riducendo l'accumulo di calore dovuto all'attrito e le relative imbruntiture sul materiale in lavorazione.


Mola abrasiva a centro depresso CubitrTM 3 per sbavatura e asportazione pesante di materiali molto duri, particolarmente indicata per acciaio e acciaio inox.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L252010115	---	10	115 x 7	22,2	27	13.300
L252010125	---	10	125 x 7	22,2	27	12.250
L252010180	---	10	180 x 7	22,2	27	8.500
L252010230	---	10	230 x 7	22,2	27	6.650



Mola abrasiva a centro depresso CubitrTM 3 per troncatura di materiali molto duri, particolarmente indicata per acciaio e acciaio inox.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L252110115	---	25	115 x 2,5	22,2	42	13.300
L252110125	---	25	125 x 2,5	22,2	42	12.250
L252110180	---	25	180 x 2,5	22,2	42	8.500
L252110230	---	25	230 x 2,5	22,2	42	6.650



Mola abrasiva a centro piano CubitrTM 3 per troncatura di materiali molto duri, particolarmente indicata per acciaio e acciaio inox.

Codice	€	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L252060115	---	25	115 x 1	22,2	41	13.300
L252060116	---	25	115 x 1,6	22,2	41	13.300
L252060125	---	25	125 x 1	22,2	41	12.250
L252060126	---	25	125 x 1,6	22,2	41	12.250
L252060180	---	25	180 x 2 ¹⁾	22,2	41	8.500
L252060230	---	25	230 x 2 ¹⁾	22,2	41	6.650
L252060231	---	25	230 x 2,5	22,2	41	6.650
L252060232	---	25	230 x 3	22,2	41	6.650



¹⁾ Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005 a pag.923.