



## Ravvivamole a diamante singolo per mole ceramiche

Ravvivamole a diamante singolo incastonato nel gambo, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, il ravvivamole deve essere sempre serrato in modo tale che l'angolo verso il centro della mola si trovi tra 5° e 15°.

È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

| Codice     | € | Carati | Per ø mola max (mm) | Attacco    | Misura    |
|------------|---|--------|---------------------|------------|-----------|
| L455120005 | ✂ | 0,25   | 150                 | cono morse | 0         |
| L455120010 | ✂ | 0,5    | 300                 | cono morse | 0         |
| L455120015 | ✂ | 0,75   | 400                 | cono morse | 0         |
| L455120020 | ✂ | 1      | 500                 | cono morse | 0         |
| L455120025 | ✂ | 0,25   | 150                 | cono morse | 1         |
| L455120050 | ✂ | 0,5    | 300                 | cono morse | 1         |
| L455120075 | ✂ | 0,75   | 400                 | cono morse | 1         |
| L455120100 | ✂ | 1      | 500                 | cono morse | 1         |
| L455120150 | ✂ | 1,5    | 750                 | cono morse | 1         |
| L455120102 | ✂ | 0,25   | 150                 | cilindrico | ø 8x80 mm |
| L455120105 | ✂ | 0,5    | 300                 | cilindrico | ø 8x80 mm |
| L455120107 | ✂ | 0,75   | 400                 | cilindrico | ø 8x80 mm |
| L455120110 | ✂ | 1      | 500                 | cilindrico | ø 8x80 mm |
| L455120115 | ✂ | 1,5    | 750                 | cilindrico | ø 8x80 mm |



cono morse



cilindrico




## Ravvivamole a diamanti multipli per mole ceramiche

Ravvivamole a diamante multiplo con 5 punte incastonate nel gambo, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica, fino alla grana 100, per rettifiche di tondi esterni e tangenziale.

È necessario eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

| Codice     | € | Carati | Attacco    | Misura    | Fig. |
|------------|---|--------|------------|-----------|------|
| L455150005 | ✂ | 1      | cono morse | 0         | A    |
| L455180005 | ✂ | 1      | cono morse | 1         | B    |
| L455210005 | ✂ | 1      | cilindrico | ø 8x80 mm | C    |



Ravvivamole a diamante multiplo ad alta concentrazione con cilindro diamantato ø 8 mm incastonato su più strati e incorporato nel gambo, per la ravvivatura e profilatura di tutte le mole in lega ceramica dalla grana 36 fino alla grana 120, per rettifiche di tondi esterni e tangenziale.

È preferibile eseguire i lavori di ravvivatura ad umido.

| Codice     | € | Carati | Attacco    | Misura     | Fig. |
|------------|---|--------|------------|------------|------|
| L455240005 | ✂ | 2,5    | cono morse | 0          | D    |
| L455270005 | ✂ | 2,5    | cono morse | 1          | E    |
| L455300005 | ✂ | 2,5    | cilindrico | ø 10x80 mm | F    |



## Lime diamantate elettrodeposte

Lima diamantata elettrodeposta, legante galvanico, corpo in acciaio speciale rettificato e forgiato, fornita con grana media D 126, per le lavorazioni nella costruzione meccanica e di stampi.

Utilizzabile nelle materie plastiche rinforzate con fibra di vetro, metallo duro e ceramica tecniche, grafite, ferrite, ghisa e acciai superrapidi.

D 126

| Codice     | € | Forma              | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza parte diamantata (mm) | Sezione (mm) | Fig. |
|------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|------|
| L602000005 | ✂ | piatta             | 140                   | 70                              | 5,2x1,6      | A    |
| L602000010 | ✂ | piatta bordi tondi | 140                   | 70                              | 5,2x1,6      | B    |
| L602000015 | ✂ | piatta a punta     | 140                   | 70                              | 5,2x1,6      | C    |
| L602000020 | ✂ | triangolare        | 140                   | 70                              | 3,7          | D    |
| L602000025 | ✂ | quadrata           | 140                   | 70                              | 2,6          | E    |
| L602000030 | ✂ | mezzatonda         | 140                   | 70                              | 5,4x2        | F    |
| L602000035 | ✂ | tonda              | 140                   | 70                              | 3,2          | G    |
| L602000040 | ✂ | schiena ad asino   | 140                   | 70                              | 4,9x1,8      | H    |
| L602000045 | ✂ | piatta             | 215                   | 110                             | 10x3         | A    |
| L602000050 | ✂ | triangolare        | 215                   | 110                             | 10x10        | D    |
| L602000055 | ✂ | quadrata           | 215                   | 110                             | 6x6          | E    |
| L602000060 | ✂ | mezzatonda         | 215                   | 110                             | 13x4         | F    |
| L602000065 | ✂ | tonda              | 215                   | 110                             | 6            | G    |

